

EASYDRY II

SECADO EN 7 MINUTOS



Equipo para el secado de membranas en la determinación gravimétrica, como parte de la limpieza técnica de componentes de acuerdo a las normas ISO 16232 y VDA 19. Reducción significativa de tiempo, espacio de trabajo y riesgos en la manipulación de disolventes, en comparación con el secado convencional.

EASYDRY II

ALGUNAS NOTAS SOBRE EL



LED para la fácil diferenciación de los 6 modos disponibles con varios colores y aviso sonoro adicional p.e. "Proceso de secado completo".



REDUCCIÓN de la contaminación cruzada durante el manejo de membranas.



ÁREA DE TRABAJO ERGONÓMICA, con reposabrazos para el manejo de la membrana de forma cómoda y segura.



AUMENTO DE LA SEGURIDAD del proceso al reducir el número de pasos.



FÁCIL MANTENIMIENTO y reducción de la humedad excesiva con el sistema colector de fácil acceso.



TRABAJO DE LABORATORIO EFICIENTE, al ahorrar el doble de tiempo en la preparación y procesamiento posterior de las membranas. Secado en 7-9 minutos.

GLAESER MEXICO S. DE R.L. DE C.V. El Marqués, Querétaro,
Advance Conín Business Park MÉXICO C.P. 76240.
Módulo 12, Lateral Norte de la Autopista 57, Teléfono: +52 442 980 0777
México – Querétaro, km. 201+100, www.glaesermexico.com
info.mexico@glaeser-group.com

